

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 10/07mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261354 10/07
GTIN	4045197948045
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Višina vpenjanja L ₂	9 mm
ISO-oznaka držala	A10H SV95CR/L07
Dolžina glave L ₁	22 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	12,5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Velikost ploščice	7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Srednji premik L ₃	7 mm
Širina vratu L ₄	6,8 mm
Uporabna globina T	5 mm
Ø držala D ₅	10 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659957 200