

Garant**CNMM 160624, Zvrst: HB7035-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250462 HB7035-1
GTIN	4045197948458
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Zvrst	HB7035-1
Globina reza a_p	2 - 10 mm
Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Lomilec odrezkov	SR
Radij rezila	2,4 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 260 m/min
Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 160624

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje