

Garant**CNMM 160624, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250462 HB7020
GTIN	4045197948441
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 300 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	2,4 mm
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	SR
Zvrst	HB7020
Globina reza a_p	2 - 10 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 160624

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje