

**Garant****WNMG 060408 Wiper, Zvrst: HB7020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251955 HB7020
GTIN	4045197948632
Razred artikla	21G

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7020
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	WSS
Podajanje f	0,15 - 0,35 mm/v
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

---

Obračalna rezalna  
ploščica za struženje