

Garant**DNMG 150608 Wiper, Zvrst: HB7020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250763 HB7020
GTIN	4045197948731
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	WSM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7020
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Podajanje f	0,3 - 0,45 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje