

**Garant****Kolutni rezkar z navojem Širina  $a_p = 4$  mm,  $\varnothing D$ : 63mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218540 63
GTIN	4045197849502
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Kolutni rezkar iz robustnega specialnega jekla za zmanjšanje vibracij.

**Uporaba:**

Za rezkanje utorov in zarez. Možnost uporabe za ravno ali neravno dno utora.

**Napotek:**

Kolutni rezkar, dobavljiv do  $\varnothing D = 200$  mm.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ št. **211750 vel. 2,2** z rezilom št. **674252 vel. IP9**.

**Tehnični opis**

$\varnothing D_2$	29 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	35 mm
maksimalna globina zareze $a_{e \text{ maks}}$	14 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	63 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SNHX
$\varnothing D_1$ h6	17 mm

Vpenjalni navoj M	M16
efektivno število rezil $Z_{ef}$	4
Število rezalnih obračalnih ploščic	8
Širina $a_p$	4 mm
Izvedba držala	z navojem
z notranjim hlajenjem	ne
Zamenjava orodja	PowerCard
ISO-oznaka obračalne ploščice	SN.. 1102
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219948
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2