

Garant

45° visokozmogljiva glava za plano rezkanje GARANT Softcut[®], z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 32/3mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213555 32/3
GTIN	4045197953414
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Veliko število rezil za visoko produktivnost. Pozitivna nastavitev za mehko rezanje in in manjšo porabo moči. Zelo miren tek zaradi individualne geometrije orodja.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 15IP**.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	XEEW1305
primerna obračalna rezalna ploščica	SE.T1305
Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Ø rezila D _c	32 mm
maksimalni zunanji Ø D _{maks}	44 mm

Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
Število rezil Z	3
Serija	Softcut®
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	45 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm

211750 3,0

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP

674252 15IP