

Garant**Kolutni rezkar z navojem Širina $a_p = 5$ mm, $\varnothing D$: 63mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218542 63
GTIN	4045197849984
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Kolutni rezkar iz robustnega specialnega jekla za zmanjšanje vibracij.

Uporaba:

Za rezkanje utorov in zarez. Možnost uporabe za ravno ali neravno dno utora.

Napotek:

Kolutni rezkar, dobavljiv do $\varnothing D = 200$ mm.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ št. **211750 vel. 2,2** z rezilom št. **674252 vel. IP9**.

Tehnični opis

efektivno število rezil Z_{ef}	4
Celotna dolžina $L_{celotna}$	35 mm
\varnothing rezila D_c	63 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
maksimalna globina zarez $a_{e\ maks}$	14 mm

Vpenjalni navoj M	M16
primerna obračalna rezalna ploščica	SNHX
Število rezalnih obračalnih ploščic	8
Širina a _p	5 mm
Izvedba držala	z navojem
z notranjim hlajenjem	ne
Zamenjava orodja	PowerCard
ISO-oznaka obračalne ploščice	SN.. 1103
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219949
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP