

Garant**Kolutni rezkar z navojem Širina ap = 5 mm, Ø D: 80mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218542 80
GTIN	4045197849991
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Kolutni rezkar iz robustnega specialnega jekla za zmanjšanje vibracij.

Uporaba:

Za rezkanje utorov in zarez. Možnost uporabe za ravno ali neravno dno utora.

Napotek:

Kolutni rezkar, dobavljiv do Ø D = 200 mm.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ št. **211750 vel. 2,2** z rezilom št. **674252 vel. IP9**.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	35 mm
Ø rezila D_c	80 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SNHX
Vpenjalni navoj M	M16
Ø D_2	29 mm
Ø D_1 h6	17 mm

efektivno število rezil Z_{ef}	5
maksimalna globina zareze $a_{e\ maks}$	22,5 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	10
Širina a_p	5 mm
Izvedba držala	z navojem
z notranjim hlajenjem	ne
Zamenjava orodja	PowerCard
ISO-oznaka obračalne ploščice	SN.. 1103
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219949
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2