

**Garant**

**45° visokozmogljiva glava za plano rezkanje GARANT Softcut<sup>®</sup>, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 125/10mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213555 125/10
GTIN	4045197953667
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Veliko število rezil za visoko produktivnost. Pozitivna nastavitev za mehko rezanje in in manjšo porabo moči. Zelo miren tek zaradi individualne geometrije orodja.

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 15IP**.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	63 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219833 (15IP; 3,0 Nm)
maksimalni zunanji $\varnothing D_{\text{maks}}$	137,3 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	125 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XEEW1305
primerna obračalna rezalna ploščica	SE.T1305

Ø vpenjalne izvrtine	40 mm
Število rezil Z	10
Serijska	Softcut®
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	45 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm

211750 3,0

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP

674252 15IP