

Garant**Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja, BT 40, Območje rezanja navoja: M6-20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	334663 M6-20
GTIN	4045197954428
Razred artikla	31M

Opis**Izvedba:**

- **Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.**
- **Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.**

Uporaba:

- **Izdelovanje natančnega navoja.**
- **Uporabno za desni in levi navoj.**
- **Za NC stroje in obdelovalne centre.**

Dodatni pribor:

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420 – 335660.

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820; 308835.

Napotek:

- **Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14–M33 po ponudbi.**
- **Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.**

Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-2

Izravnava dolžine na tlak: 12,5 mm

Izravnava dolžine na vlek: 12,5 mm

Zunanji Ø D: 55 mm

Notranji Ø D₁: 31 mm

Previsna dolžina A: 93 mm

Tehnični opis

Previsna dolžina A	93 mm
Notranji $\varnothing D_1$	31 mm
Območje rezanja navoja	M6 – M20
Izravnava dolžine na tlak	12,5 mm
Zunanji $\varnothing D$	55 mm
Izravnava dolžine na vlek	12,5 mm
Trn za rezkarje	BT 40
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja