

**Garant****Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja, BT 40, Območje rezanja navoja: M3-12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	334663 M3-12
GTIN	4045197954411
Razred artikla	31M

**Opis****Izvedba:**

- Kratka izvedba, elastična vzdolžna izravnava na vlek in pritisk.
- Nastavljiv pritisk rezanja za različne materiale in navojne svedre.

**Uporaba:**

- Izdelovanje natančnega navoja.
- Uporabno za desni in levi navoj.
- Za NC stroje in obdelovalne centre.

**Dodatni pribor:**

Za hitrovpenjalne vložke glejte art. 335420 – 335660.

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820; 308835.

**Napotek:**

- **Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z drugačno izvedbo držala vel. M14–M33 po ponudbi.**
- **Hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja ni primerna za notranje hlajenje.**

Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-2

Izravnava dolžine na tlak: 7,5 mm

Izravnava dolžine na vlek: 7,5 mm

Zunanji Ø D: 38 mm

Notranji Ø D<sub>i</sub>: 19 mm

Previsna dolžina A: 68 mm

**Tehnični opis**

Zunanji Ø D	38 mm
Notranji Ø D <sub>1</sub>	19 mm
Izravnava dolžine na tlak	7,5 mm
Previsna dolžina A	68 mm
Izravnava dolžine na vlek	7,5 mm
Območje rezanja navoja	M3 – M12
Trn za rezkarje	BT 40
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja