




Trajno magnetna okrogla vpenjalna glava, z vzporedno delitvijo polov, Ø glave: 150mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	380776 150
GTIN	2050001943644
Razred artikla	33S

Opis

Izvedba:

Zmogljiv magnetni sistem z **neodimovimi** magneti in nizko višino magnetnega polja. Magnetna sila **je brezstopenjsko nastavljiva**.

Uporaba:

Za operacije brušenja in struženja.

Za vpenjanje majhnih in tankih do srednje velikih obdelovancev

Napotek:

Možnost vgradnje v centrirno izvrtino J.

Tehnični opis

Nazivna držalna sila	100 N/cm ²
Vzporedna delitev polov	1,9 mm
Centrirna globina	4 mm
Masa	7 kg

Višina magnetnega polja	8 mm
Obrabljivost polove plošče	5 mm
Ø glave	150 mm
Ø kroga lukenj	132 mm
Ø navoja	4×M8
Toleranca višine	0 / -1 mm
Centrirni Ø	110 mm
možna centrirna izvrtina J	24×5 mm
Višina	50 mm
Vrsta izdelka	Magnetna vpenjalna glava