

Garant**Rezkar za posnemanje robov 60°, Držalo Weldon, Tip: 5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	216552 5
GTIN	4045197851734
Razred artikla	210

Opis**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	70 mm
maksimalni \varnothing posnetja D_{maks}	16 mm
\varnothing držala D_s h6	12 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	260982 HB725-1
Vijak za obračalno ploščico	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Prevesna dolžina L_1	20 mm
Število rezil Z	1
\varnothing D	5,4 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Kot posnetja naprej	60 stopinj
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 1	219795 1
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP