



Plošče za grobo brušenje PREMIUM*, Ø plošče × širina plošče: 178X7mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	560300 178X7
GTIN	9003170053624
Razred artikla	53T

Opis

Izvedba:

Specialni tip plošč za obdelavo CrNi-jekel. Visoka zmogljivost tudi za jeklo.

Specifikacija: A30R-BFX.

- **Brusna zrna, vezivo, aktivni brusni dodatki in armiranje plošč za grobo brušenje so optimalno prilagojeni za posamezna področja uporabe glede na največjo učinkovitost in življenjsko dobo.**
- **Izvedba: plošče za grobo brušenje, izbočene (oblika 27, 28, 29).**
- **Kot brušenja 20° do 30°**
- **Uporaba: z električnimi in pnevmatskimi kotnimi brusilniki z obodno hitrostjo do 80 m/s, za brušenje zvarov, površin in robov.**

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	8500 min ⁻¹
Ø izvrtine	22,23 mm
Debelina plošče	7 mm
Ø plošče	178 mm

Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
priporočen nastavni kot	20-30 stopinj
za material	INOX
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Plošče za grobo brušenje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
suho	primerno		