

3M**Diamantni gladilni kamen v usnjenem etuiju, Kratica za brusno sredstvo / zrnatost μm : D46****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	559150 D46
GTIN	4001895534041
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Enakomerno razporejena diamantna obloga, vezana s plastjo niklja. **Skoraj neomejena življenjska doba!**

Uporaba:

Za ostrenje in glajenje orodij za obdelavo kovin in lesa. Za jekla, HSS in karbidno trdino. Za majhna ali koničasta orodja uporabite stran, ki ima neprekinjeno prevleko.

Ni primerno za piljenje.

Kakovost 3M, nekaj tanjši diamantni sloj. Za grobo ostrenje.

Napotek:

Ne uporabljati na suho, ampak z vodo oz. petrolejem.

Tehnični opis

Stopnja preciznosti	srednja / groba
Brusno sredstvo	Diamant
Kratica za brusno sredstvo	D
Dolžina	100 mm
Širina	25 mm
Višina	7 mm
Pakiranje	Usnjeni etui

Vrsta izdelka

Brusna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
Karbidna trdina	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Kamen	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		