

HOLEX
Plošče za grobo brušenje „2 v 1“, Ø plošče × širina plošče: 178X8mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	560500 178X8
GTIN	4045197157430
Razred artikla	52M

Opis

Izvedba:

- **Brusna zrna, vezivo, aktivni brusni dodatki in armiranje plošč za grobo brušenje so optimalno prilagojeni za posamezna področja uporabe glede na največjo učinkovitost in življenjsko dobo.**
- **Izvedba: plošče za grobo brušenje, izbočene (oblika 27, 28, 29).**
- **Kot brušenja 20° do 30°**
- **Uporaba: z električnimi in pnevmatskimi kotnimi brusilniki z obodno hitrostjo do 80 m/s , za brušenje zvarov, površin in robov.**

Plošča za grobo brušenje za **jeklo in INOX** z **dolgo življenjsko dobo** in veliko učinkovitostjo brušenja.

Specifikacija: A30Q-BF.

Tehnični opis

Ø izvrtine	22,23 mm
Maksimalno število vrtljajev	8500 min ⁻¹
Debelina plošče	8 mm

Ø plošče	178 mm
Kratica za brusno sredstvo	A
Specifikacija	A30Q-BF
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
priporočen nastavni kot	20-30 stopinj
za material	Jeklo
za material	INOX
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Plošče za grobo brušenje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
suho	primerno		