

**Gladilni kamen iz oksidne keramike Degussit fina (F), Dolžina × širina:  
100X25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	558985 100X25
GTIN	4045197407344
Razred artikla	53D

**Opis****Izvedba:**

Sintrana keramika iz aluminijevega oksida brez veziv z izredno veliko trdoto zagotavlja izredno obstojnost robov in profilov orodij za fino brušenje (sintetični rubin), za izredno kakovost obdelave površin.

Precizni **gladilni kamni** zrnatosti:

**fina (M)** (Ra pribl. 1 µ, približna zrnatost 2000).

**Uporaba:**

Za precizna dela pri izdelavi orodij in kalupov, na področju finomehanike, optične in steklarske industrije, proizvodnje porcelana itn. Za izdelavo robov, zarez in za spreminjanje oblike.

**Tehnični opis**

Višina	10 mm
Dolžina	100 mm
Širina	25 mm
Zrnatost	2000
Stopnja preciznosti	fina
Serija	Degussit®
Brusno sredstvo	Aluminij-oksidna keramika
Vrsta izdelka	Gladilni kamen

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
Karbidna trdina	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		