



Plošče za grobo brušenje PREMIUM\*\*\*, Ø plošče × širina plošče: 230X7mm



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	560405 230X7
GTIN	9003170054164
Razred artikla	53T

## Opis

### Izvedba:

**Specialni tip plošč** za obdelavo **nž-kovin**, kot so **aluminij, medenina, bron** itd.

### Specifikacija: A36L-BFX.

- **Brusna zrna, vezivo, aktivni brusni dodatki in armiranje plošč za grobo brušenje so optimalno prilagojeni za posamezna področja uporabe glede na največjo učinkovitost in življenjsko dobo.**
- **Izvedba: plošče za grobo brušenje, izbočene (oblika 27, 28, 29).**
- **Kot brušenja 20° do 30°**
- **Uporaba: z električnimi in pnevmatskimi kotnimi brusilniki z obodno hitrostjo do 80 m/s, za brušenje zvarov, površin in robov.**

## Tehnični opis

Debelina plošče	7 mm
Maksimalno število vrtljajev	6600 min <sup>-1</sup>
Ø izvrtine	22,23 mm
Ø plošče	230 mm

Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
priporočen nastavni kot	20-30 stopinj
za material	Aluminij
za material	Neželezne in barvne kovine
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Plošče za grobo brušenje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
CuZn	primerno		
suho	primerno		