



Pomično merilo, Merilno območje: 300 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	415195 300
GTIN	4045197956620
Razred artikla	42A

Opis

Izvedba:

Nonij nesvetleče kromiran. Merilne površine kaljene in brušene. **Dolg merilni kljun za merjenje velikih obdelovancev in Ø obdelovancev.** Z vijakom za utrditev. Zamaknjeni in zaobljeni konci kljuna za notranje meritve.

vse dele: kaljeno

Standard: DIN 862

Preklop odčitavanja: mm/cole

Kalibriranje: A1

Odčitavanje: 0,05 mm

Delitev: 1/20 mm

Točnost: 0,05 mm

Dolžina konic: 90 mm

Ø nastavka za notranje merjenje: 10 mm

Masa: 0,44 kg

Tehnični opis

Merilno območje	0 - 300 mm
Masa	0,44 kg
Točnost	0,05 mm
Ø nastavka za notranje merjenje	10 mm
Preklop odčitavanja	mm/cole
Odčitavanje	0,05 mm

Kalibriranje	A1
Dolžina konic	90 mm
Delitev	1/20 mm
Standard	DIN 862
Delitev nonija mm/cole	da
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	011030 300
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	011050 300
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940