

Garant**VHM-rezkar GARANT Master INOX HPC, TiAlN, Ø h10 DC: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	203006 16
GTIN	4045197851826
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

Za **grobo in fino rezkanje**.
HPC-rezkarji z **novi razvito visokozmogljivo prevleko** za **odlično življenjsko dobo** in **optimalno zmogljivost odrezovanja** za različna nerjavna jekla. **Večja odpornost proti oksidaciji** in **toplotna odpornost**.
Uporabni z **visokimi rezalnimi hitrostmi**, zelo primerni tudi za TOOLOX®.

Prednosti:

Tek s posebej malo vibracijami.

Tehnični opis

Število zob Z	4
Podajanje f_z za robljenje v INOX > 900 N/mm ²	0,055 mm
Ø sprostitve D_1	15,5 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm ²	0,05 mm
Ø držala D_s	16 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Dolžina rezil L_c	32 mm
Celotna dolžina L	108 mm
Toleranca nazivnega Ø	h10
Ø rezila D_c	16 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično

Širina posnetja vogala pri 45°	0,35 mm
Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostitutvijo	56 mm
Kot spirale	40 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Serija	Master Inox
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	v celoti iz karbidne trdine
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a _e pri rezkanju	0,3 × D pri robljenju
Delovna širina a _e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	115 m/min	P
Jeklo < 50 HRC	primerno	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	85 m/min	M
mokro maks.	primerno		

mokro min.	primerno
suho	pogojno primerno
Zrak	primerno