

Garant**Roto rezkar Z5 – fini, HM, Tip: C0616****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	540400 C0616
GTIN	4045197155399
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkar GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. **Okrogli valj** (WRC).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

Oblika	C0616
Ø glave	6 mm
Celotna dolžina	50 mm
Kratica ozobja	Z5
Stopnja preciznosti ozobljenja	fina
Opis oblike	Okrogli valj
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	16 mm
Serijska	Ozobje Z5
Rezalni material	HM

Vrsta izdelka

Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		