



Plošče za grobo brušenje Basic* „2 v 1“, Ø plošče x širina plošče: 178X6mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 560600 178X6 |
| GTIN | 9003172228631 |
| Razred artikla | 53T |

Opis

Izvedba:

Univerzalne plošče za grobo brušenje površin in robov za **INOX in jeklo**.

Specifikacija: A30Q-BF.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Debelina plošče | 6 mm |
| Ø izvrtine | 22,23 mm |
| Maksimalno število vrtljajev | 8500 min ⁻¹ |
| Ø plošče | 178 mm |
| Kratica za brusno sredstvo | A |
| Specifikacija | A30-BF |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % |
| priporočen nastavni kot | 20-30 stopinj |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| za material | Jeklo |
| za material | INOX |
| maksimalna obodna hitrost | 80 m/s |
| Vrsta izdelka | Plošče za grobo brušenje |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|-------|------------|
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 67 HRC | primerno | | |
| INOX | pogojno primerno | | |
| Ti | pogojno primerno | | |
| GG(G) | pogojno primerno | | |
| Umetna masa, GFK | pogojno primerno | | |
| Uni | pogojno primerno | | |
| suho | primerno | | |