



Rezalna plošča PREMIUM***, Ø plošče: 230mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	563250 230
GTIN	9003176370701
Razred artikla	53T

Opis

Izvedba:

Trda, visokozmogljiva rezalna plošča, specialno za jeklene pločevine, profile in cevi z najdaljšo življenjsko dobo.

Ni primerna za INOX (delež Fe, S in Cl > 0,1agv%).

Uporaba:

Za prosto rezanje na električnih ali pnevmatskih kotnih brusilnikih z obodno hitrostjo v_c do največ 80 m/s.

Specifikacija:

A30S-BFXA

Napotek:

Debelina rezalne plošče naj znaša vsaj 20 % debeline rezanega materiala.

Tehnični opis

Oblika	41
Debelina plošče	2,5 mm
Maksimalno število vrtljajev	6600 min ⁻¹

Opis oblike	raven
Ø izvrtine	22,23 mm
Specifikacija	A30S-BFXA
Ø plošče	230 mm
za debeline materiala	7,5 mm
Kratica za brusno sredstvo	A
priporočen nastavni kot	90 stopinj
za material	Jeklo
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Vpenjalna prirobnica, par Ø prirobnice 76 mm	563990 76
--	-----------