

Garant**Stožčasto grezilo HSS 100°, neprevlečeni, Zunanji Ø DC: 12,4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150023 12,4
GTIN	4045197959577
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Enostavno grezenje in posnemanje brez poskakovanja orodja.
Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm ²	0,12 mm/v
Celotna dolžina L	55 mm
Ø držala D _s	8 mm
Zunanji Ø	12,4 mm
minimalni Ø grezila za izvrtino od	3 mm
Prevleka	neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila	100 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	Tovarniški standard
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez

Vrsta izdelka

Stopenjska in stožčasta grezila

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	70 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	33 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	27 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	27 m/min	P
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		