


Garant**CCMT 09T308, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260060 HB7020
GTIN	4045197852847
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,05 - 2,5 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Zvrst	HB7020
Glavna uporaba	P
Lomilec odrezkov	SS
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMW 09T308

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	MF
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje