

Garant**VC.T 160402, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261370 HB7020
GTIN	4045197852908
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Zvrst	HB7020
Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Podajanje f	0,05 - 0,2 mm/v
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160402

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje