


**CC.T 09T304, Zvrst: PDL025****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260097 PDL025 |
| GTIN | 4960664757510 |
| Razred artikla | 25E |

Opis

CC.T 09T304 PDL025 Zvrst: PDL025

Lomilec odrezkov: MFP-SK

Toleranca: G

Globina reza a_p : 0,5 - 1 mmPodajanje f : 0,03 - 0,15 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 300 m/min**Tehnični opis**

| | |
|--------------------|------------------|
| Lomilec odrezkov | MFP-SK |
| Radij rezila | 0,4 mm |
| Globina reza a_p | 0,5 - 1 mm |
| Podajanje f | 0,03 - 0,15 mm/v |
| Zvrst | PDL025 |
| Glavna uporaba | N |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |

| | |
|---|---|
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 100 - 300 m/min |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava |
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CCGT 09T304 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 |
| Toleranca | G |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |