

**CCMT 060204 Wiper, Zvrst: PR1225****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260094 PR1225
GTIN	4960664753611
Razred artikla	25E

Opis

CCMT 060204 Wiper PR1225 Zvrst: PR1225

Lomilec odrezkov: WP

Toleranca: M

Globina reza a_p : 0,5 - 1 mmPodajanje f : 0,03 - 0,15 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 110 m/min**Tehnični opis**

Lomilec odrezkov	WP
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	M
Dodatna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 110 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 1 mm

Zvrst	PR1225
Podajanje f	0,03 - 0,15 mm/v
Hitrost rezanja v_c za dodatno uporabo	50 - 150 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT 060204
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje