

**DCGT 070201, Zvrst: PDL025****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260380 PDL025
GTIN	4960664757770
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Radij rezila	0,1 mm
Glavna uporaba	N
Podajanje f	0,03 - 0,15 mm/v
Zvrst	PDL025
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MFP-SK
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 300 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 070201
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje