

**DC.T 070202, Zvrst: PDL025**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260381 PDL025
GTIN	4960664757787
Razred artikla	25E

Opis

DC.T 070202 PDL025 Zvrst: PDL025

Lomilec odrezkov: MFP-SK

Toleranca: G

Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mmPodajanje f : 0,03 - 0,15 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 100 - 300 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,2 mm
Lomilec odrezkov	MFP-SK
Glavna uporaba	N
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 300 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Zvrst	PDL025

Podajanje f	0,03 - 0,15 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 070202
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje