

**DC.T 11T302, Zvrst: PDL025****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260385 PDL025
GTIN	
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	MFP-SK
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Glavna uporaba	N
Podajanje f	0,03 - 0,15 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 300 m/min
Zvrst	PDL025
Radij rezila	0,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCGT 11T302
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje