

**Garant****Sveder za globoke izvrtine HSS-E, neprevlečeni, Ø DC h8: 6,8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	116061 6,8
GTIN	4045197026897
Razred artikla	11B

**Opis****Izvedba:**

Znatno **ojačano jedro** brez širjenja.

Z natančnim brušenjem konice.

S **posebej oblikovanimi utori**. Prednost pri globokih izvrtinah do  $10 \times D$  in materialih s kritičnim nastankom odrezkov.

**Priporočilo:****Maksimalna globina vrtanja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Napotek:**

Primerni NC-svedri za navrtanje art. 112120, 112140 in 112170 s **kotom konice 142°** za izboljšano procesno varnost.

**Tehnični opis**

Nazivni Ø D <sub>c</sub>	6,8 mm
Dolžina utorov L <sub>c</sub>	102 mm
Število rezil Z	2
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/v
Toleranca nazivnega Ø	h8
Ø držala D <sub>s</sub>	6,8 mm
Celotna dolžina L	156 mm
Standard	DIN 340
Priporočena maksimalna globina vrtanja L <sub>2</sub>	91,8 mm

Kot konice	130 stopinj
Držalo	cilindrično držalo
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS E
Tip	FS
Kot spirale	38 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	70 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	45 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	21 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	18 m/min	P
GG(G)	primerno	25 m/min	K
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		