



Roto rezkar s prevleko Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM TiAlN, Tip: G0618



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	540260 G0618
GTIN	4027497042999
Razred artikla	56L

Opis

Izvedba:

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkar LUKAS so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. Dodatna prevleka iz TiAlN za daljšo življenjsko dobo in boljšo odpornost proti visokim temperaturam.

Za velike toplotne in mehanske obremenitve (Heavy Duty). **Koničasti lok** (SPG).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Koničasti lok

Ø glave: 6 mm

Dolžina glave L₁: 18 mm

Celotna dolžina: 50 mm

Ø držala: 6 mm

Tehnični opis

Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Dolžina glave L ₁	18 mm
Oblika	G0618
Opis oblike	Koničasti lok

Celotna dolžina	50 mm
Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Kratica ozobja	Z7
Ø glave	6 mm
Ø držala	6 mm
Rezalni material	HM TiAlN
Prevleka	TiAlN
Vrsta izdelka	Roto rezkar