



Roto rezkar s prevleko Z7 – polfini, križno ozobljeni, HM TiAlN, Tip: G1020



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	540260 G1020
GTIN	4027497043170
Razred artikla	56L

Opis

Izvedba:

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkar LUKAS so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. Dodatna prevleka iz TiAlN za daljšo življenjsko dobo in boljšo odpornost proti visokim temperaturam.

Za velike toplotne in mehanske obremenitve (Heavy Duty). **Koničasti lok** (SPG).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Ø držala: 6 mm

Opis oblike: Koničasti lok

Ø glave: 10 mm

Dolžina glave L₁: 20 mm

Celotna dolžina: 60 mm

Ø držala: 6 mm

Tehnični opis

Ø glave	10 mm
Opis oblike	Koničasti lok
Kratica ozobja	Z7
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja

Celotna dolžina	60 mm
Dolžina glave L ₁	20 mm
Oblika	G1020
Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Ø držala	6 mm
Rezalni material	HM TiAlN
Prevleka	TiAlN
Vrsta izdelka	Roto rezkar