

Garant

**GARANT Softcut® rezkar za posnemanje robov HSI, Držalo Weldon, Ø D/
število rezil Z: 20/4mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	214911 20/4
GTIN	4045197853929
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Zelo zmogljivo orodje za posnemanje roba, za obdelavo s sprednje in zadnje strani.

Napotek:

D_{maks} pri uporabi obračalnih rezalnih ploščic $r = 0,4$ mm.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Ø držala D_s h6	20 mm
Ø D	20 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	120 mm
Število rezil Z	4
Prevesna dolžina L_1	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SO.T 0836..
maksimalni Ø posnetja D_{maks}	30,3 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Serija	Softcut®
Izvedba držala	Držalo Weldon
Kot posnetja nazaj	45 stopinj

Nastavni kot κ	45 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219863
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2