

Garant

**GARANT Softcut® rezkar za posnemanje robov HSI, Držalo Weldon, Ø D/
število rezil Z: 25/5mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	214911 25/5
GTIN	4045197853936
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Zelo zmogljivo orodje za posnemanje roba, za obdelavo s sprednje in zadnje strani.

Napotek:

D_{maks} pri uporabi obračalnih rezalnih ploščic $r = 0,4$ mm.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Celotna dolžina $L_{celotna}$	130 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Ø držala D_s h6	25 mm
Število rezil Z	5
primerna obračalna rezalna ploščica	SO.T 0836..
Ø D	25 mm
Prevesna dolžina L_1	45 mm
maksimalni Ø posnetja D_{maks}	35,1 mm
Serija	Softcut®
Izvedba držala	Držalo Weldon
Kot posnetja nazaj	45 stopinj

Nastavni kot κ	45 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219863
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP