



Roto rezkar s prevleko Z4 – fini, križno ozobljeni, HM TiAlN, Tip: D1009



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	540560 D1009
GTIN	4027497279036
Razred artikla	56L

Opis

Izvedba:

Držalo Ø 6 mm.

Roto rezkar LUKAS so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. Dodatna prevleka iz TiAlN za daljšo življenjsko dobo in boljšo odpornost proti visokim temperaturam.

Za velike toplotne in mehanske obremenitve (Heavy Duty). **Krogla** (KUD).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Tehnični opis

Oblika	D1009
Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Stopnja preciznosti ozobljenja	fina
Celotna dolžina	49 mm
Kratica ozobja	Z4
Opis oblike	Krogla
Ø glave	10 mm
Ø držala	6 mm
Dolžina glave	9 mm

Serijska	Ozobje Z4
Rezalni material	HM TiAlN
Prevlaka	TiAlN
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		