

Garant**Spiralni sveder HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 3,2mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 114580 3,2 |
| GTIN | 4045197855145 |
| Razred artikla | 11B |

Opis**Izvedba:**

Visokozmogljivi sveder za izjemno učinkovitost. Natančne izvrtine zaradi optimizirane križne konice in 4 brušenih površin. Poseben profil utora za odrezke omogoča bistveno manjše rezalne sile.

Priporočilo:**Maksimalna globina vrtanja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Tehnični opis

| | |
|---|--------------------|
| Število rezil Z | 2 |
| Standard | DIN 338 |
| Ø držala D _s | 3,2 mm |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja L ₂ | 31,2 mm |
| Podajanje f v jeklo > 900 N/mm ² | 0,02 mm/v |
| Celotna dolžina L | 65 mm |
| Nazivni Ø D _c | 3,2 mm |
| Dolžina utorov L _c | 36 mm |
| Toleranca nazivnega Ø | h8 |
| Kot konice | 118 stopinj |
| Držalo | cilindrično držalo |
| Prevleka | TiAlN |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Rezalni material | HSS E |
| Kot spirale | 35 stopinj |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Barvni prstan | zelena |
| Vrsta izdelka | Spiralni svedri |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------|------------|
| Al umetna masa | pogojno primerno | 75 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 65 m/min | N |
| Al > 10% Si | pogojno primerno | 60 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 50 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 40 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 35 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 16 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 17 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | pogojno primerno | 13 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | pogojno primerno | 8 m/min | S |
| GG(G) | primerno | 40 m/min | K |
| CuZn | primerno | 50 m/min | N |
| Uni | primerno | | |
| Olje | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |