

HOLEX**Garnitura stebelnih rezkarjev HSS-E-SPM, TiAlN, Tip: SET****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	191639 SET
GTIN	4045197966636
Razred artikla	12W

Opis**Izvedba:**

Za grobo in gladilno rezkanje, večrezilni, z univerzalno geometrijo.

Po 1 rezkar art. 191637 Ø 6; 8; 10; 12 in 16 mm.

Obseg dobave:

5-delna.

Napotek:

Za priporočljive rezalne podatke glejte art. 191637.

Toleranca nazivnega Ø: 0/-0,03

Število zob Z: 4

Kot spirale: 38 stopinj

Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Držalo: DIN 1835 B s h6

Število zob Z: 4

Tehnični opis

Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Kot spirale	38 stopinj

Število zob Z	4
Toleranca nazivnega \emptyset	0/-0,03
Držalo	DIN 1835 B s h6
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	HSS E SPM
Standard	DIN 844 B
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomerna
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,3 × D pri robljenju
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Rezkar HSS-E-SPM HPC \emptyset DC 16 mm	191637 16
Rezkar HSS-E-SPM HPC \emptyset DC 12 mm	191637 12
Rezkar HSS-E-SPM HPC \emptyset DC 8 mm	191637 8
Rezkar HSS-E-SPM HPC \emptyset DC 6 mm	191637 6
Rezkar HSS-E-SPM HPC \emptyset DC 10 mm	191637 10