

Garant**Stopenjski svedri HSS-E, neprevlečeni, Ø rezila: 9-36mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 118320 9-36 |
| GTIN | 4045197966667 |
| Razred artikla | 11C |

Opis**Izvedba:**

Vsak sveder ima cilindrični nastavek za navrtanje, označitve premerov so v utoru. Držalo je opremljeno s 3 posnetji.

Uporaba:

Vrtanje in posnemanje zarobka, maksimalna debelina materiala = višina stopnje (glejte tabelo).

Tehnični opis

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Višina vrtalne stopnje | 4 mm |
| Celotna dolžina | 85 mm |
| Korak vrtalne stopnje po | 3 mm |
| Ø držala | 12 mm |
| Ø rezila D _c | 9 - 36 mm |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Rezalni material | HSS E |
| Standard | Tovarniški standard |
| Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami |
| Barvni prstan | brez |

Vrsta izdelka

Stopenjski svedri

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| Olje | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |