

**Rezalna plošča PREMIUM*** SUPER SCHMAL, Ø plošče: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	563111 125
GTIN	9003172821504
Razred artikla	53T

Opis**Izvedba:**

Super tanke rezalne plošče debeline 0,8 mm za najhitrejše reze **v tankostenski material** (npr. pločevina za karoserije). Skoraj brez zarobka in termične obremenitve. Izbočena izvedba za boljšo stabilnost.

Uporaba:

Za prosto rezanje na električnih ali pnevmatskih kotnih brusilnikih z obodno hitrostjo v_c do največ 80 m/s.

Specifikacija:**A60R-BFXA.****Napotek:**

Debelina rezalne plošče naj znaša vsaj 20 % debeline rezanega materiala. Rezalne plošče za INOX uporabljajte pri nižani rezalni hitrosti!

Tehnični opis

Specifikacija	A60R-BFKA
Ø izvrtine	22,23 mm

Opis oblike	zakrivljeni
Debelina plošče	0,8 mm
Ø plošče	125 mm
za debeline materiala	2,4 - 4 mm
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
priporočen nastavni kot	90 stopinj
za material	INOX
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
Uni	pogojno primerno		
suho	primerno		

