

Garant**VHM rezkar HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	203026 20
GTIN	4045197858009
Razred artikla	11X

Opis

Napotek:
Naslednik art. 203025.

Tehnični opis

Ø sprostivne D_1	19 mm
Ø držala D_s	20 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Ø rezila D_c	20 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Število zob Z	4
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Širina posnetja vogala pri 45°	0,5 mm
Celotna dolžina L	175 mm
Dolžina rezil L_c	40 mm
Podajanje f_z za robljenje v INOX > 900 N/mm ²	0,1 mm
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostivjo	98 mm
Kot spirale	38 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	TiAlN

Rezalni material	v celoti iz karbidne trdine
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a_e pri rezkanju	$0,1 \times D$ pri robljenju
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	80 m/min	P
TOOLOX 33	primerno	70 m/min	H
TOOLOX 44	primerno	60 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	55 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	45 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	35 m/min	S
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		

