

**Garant****VHM rezkar, neprevlečeni, Ø h10 DC: 12mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	209300 12
GTIN	4045197859426
Razred artikla	11X

## Opis

**Izvedba:**Specialna geometrija **za obdelavo umetnih mas.****Velik utor za odrezke za nemoteno odvajanje odrezkov.****Uporaba:**Specialno za rezkanje **umetnih mas, zarezovanje in konturno rezkanje.****Napotek:****Naslednik art. 209310.**

## Tehnični opis

Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v PMMA	0,05 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h5
Ø držala $D_s$	12 mm
Prevesna dolžina $L_1$ vklj. s sprostivjo	38 mm
Ø rezila $D_c$	12 mm
Ø sprostivte $D_1$	11,8 mm
Toleranca nazivnega Ø	h10
Število zob Z	1
Celotna dolžina L	83 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Dolžina rezil $L_c$	30 mm

Kot spirale	23 stopinj
Kot posnetja roba	90 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	W
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina $1 \times D$
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	180 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	140 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	105 m/min	N
PMMA Akрил	primerno	190 m/min	N
PE-HD	primerno	140 m/min	N
PA 66	primerno	160 m/min	N
PEEK	primerno	140 m/min	N
PF 31	primerno	120 m/min	N
Honeycomb sendvič	pogojno primerno	180 m/min	N
Cu	primerno	150 m/min	N
CuZn	pogojno primerno	180 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		

