

Garant**VHM rezkar MTC, DLC, Ø h6 DC: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	202271 10
GTIN	4045197860125
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

S **prevleko DLC sp²** najnovejše generacije.

Z **ekscentrično brušenimi prostimi ploskvami** in dodatno **poliranimi** utori za odrezke za **odlično odvajanje odrezkov** pri aluminijastih materialih z dolgimi odrezki.

Uporaba:

Specialno za **MTC (Multi Task Cutting)** uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje.

Napotek:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!

Priporočljivi naslednik je art. 202014.

Tehnični opis

Oblika držala	HA
Ø rezila D _c	10 mm
Podajanje f _z za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki	0,05 mm
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Število zob Z	3
Ø sprostitve D ₁	9,2 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Dolžina rezil L _c	22 mm
Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostitvijo	38 mm

Kakovost centriranja z držalom	G 2,5 s HA
Širina posnetja vogala pri 45°	0,2 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Ø držala D _s	10 mm
Toleranca nazivnega Ø	h6
Podajanje f _z za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki	0,04 mm
Kot spirale	45 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	DLC
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	W
Značilnosti spiralnega kota	neenakomerna
Delovna širina a _e pri rezkanju	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Delovna širina a _e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,5 × D pri robljenju
Strategija odrezovanja	MTC
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al	primerno	480 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	440 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	400 m/min	N
PMMA Akрил	primerno	200 m/min	N
PE-HD	primerno	160 m/min	N
PA 66	primerno	200 m/min	N

PEEK	primerno	150 m/min	N
PF 31	primerno	130 m/min	N
PVDF GF20	primerno	180 m/min	N
POM GF25	primerno	160 m/min	N
PA 66 GF30	primerno	150 m/min	N
PEEK GF30	primerno	130 m/min	N
PTFE CF25	primerno	160 m/min	N
Honeycomb sendvič	pogojno primerno	300 m/min	N
Cu	primerno	160 m/min	N
CuZn	primerno	200 m/min	N
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		
Storitve			

Brušenje držala Tip HB

129100 HB