

HOLEX**Brusni svitek, konični (A), zrnatost 80 polfini, Ø brusnega obroča × dolžina brusnega obroča: 10X25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	553890 10X25
GTIN	4045197524614
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Brusni svitki so izdelani iz zvitega brusnega platna z **običajnim korundom (A)**.
Konična oblika za obdelavo na tesnih mestih.

Primerno za:

Trn za brusne svitke art. 553835.

Primerno za:

Ø vpenjala nosilca × celotna dolžina: 3×63

Tehnični opis

Ø brusnega svitka	10 mm
Maksimalno število vrtljajev	26000 min ⁻¹
Dolžina brusnega svitka	25 mm
Zrnatost	80
Stopnja preciznosti	polfina
Brusno sredstvo	Običajni korund
Kratica za brusno sredstvo	A
Oblika brusnega svitka	konična
Vrsta izdelka	Brusni valji

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Trn za brusne svitke, držalo Ø 6 mm Ø držala × celotna dolžina 3X63 mm

553835 3X63