

Garant**Spiralni svedri VHM, posebej kratki, neprevlečeni, Ø DC h7: 0,6mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 122100 0,6 |
| GTIN | 4045197039071 |
| Razred artikla | 11E |

Opis**Izvedba:****Podobni DIN 6539** (ekstra kratki).

Z enakimi nazivnimi Ø in Ø držal.

Napotek:Dolžina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Nedrseče vpetje v vrtalno glavo art. 341050 z vpenjalnimi čeljustmi, prevlečenimi z diamanti.

Tehnični opis

| | |
|--|--------------|
| Nazivni Ø D_c | 0,6 mm |
| Število rezil Z | 2 |
| Toleranca držala | h7 |
| Dolžina utorov L_c | 3,5 mm |
| Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm ² | 0,01 mm/v |
| Toleranca nazivnega Ø | h7 |
| Ø držala D_s | 0,6 mm |
| Celotna dolžina L | 21 mm |
| Standard | DIN 6539 |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2 | 2,6 mm |
| Prevleka | neprevlečeni |
| Rezalni material | VHM |

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Tip | N |
| Kot konice | 118 stopinj |
| Kot spirale | 30 stopinj |
| Držalo | Cilindrično držalo s h7 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Spiralni svedri |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Al umetna masa | pogojno primerno | 200 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | primerno | 140 m/min | N |
| Al > 10% Si | pogojno primerno | 140 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 70 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 70 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 60 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 40 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 25 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | pogojno primerno | 20 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | pogojno primerno | 20 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | primerno | 15 m/min | S |
| CuZn | primerno | 140 m/min | N |
| Uni | primerno | | |
| Olje | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |