

**Diamantna rezalna plošča, Ø plošče: 50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	563490 50
GTIN	4007220666050
Razred artikla	55K

Opis**Izvedba:**

Enoslojna, **galvansko obložena diamantna rezalna plošča s stranskimi zaščitnimi segmenti**. Velika zmogljivost rezanja zaradi velikih prostorov za odrezke. Celotna debelina plošče 2,0 mm, debelina osnovnega jeklenega lista 1,0 mm.

Uporaba:

Za rezanje, robljenje in prirezovanje umetnih mas ojačanih z vlakni (CFK/GFK) s kotnimi (vel. 115/125) ali premimi brusilniki (vel. 50/75) z vpenjalnim trnom art. 563496.

Tehnični opis

Širina osnovnega lista	1 mm
Zrnatost	D357
Debelina plošče	2 mm
Ø izvrtine	10 mm
Oblika	1A1
Ø plošče	50 mm

Maksimalno število vrtljajev	30500 min ⁻¹
Brusno sredstvo	Diamant
Kratica za brusno sredstvo	D
priporočen nastavni kot	90 stopinj
za material	umetne snovi, ojačane z vlakni
Pogonski stroj	Kotni brusilnik
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Umetna masa, GFK	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		

Pribor

Vpenjalni trn za diamantne rezalne plošče za Ø izvrtine 10 mm

563496 10