

**Garant****90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power Tang, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 40/5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215122 40/5
GTIN	4045197861375
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Maksimalna trdnost zaradi tangencialno razporejenih obračalnih ploščic. Visoke vrednosti podajanja za maksimalni volumen odrezkov v časovni enoti zaradi optimalne trdnosti obračalnih rezalnih ploščic v smeri odrezovalne sile.

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnični opis**

Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	40 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219882 (15IP; 3,0 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	LO.. 130708
maksimalna globina rezanja $a_{p,\text{maks}}$	12 mm
Ø rezila $D_c$	40 mm
Število rezil Z	5

Serijska	Power Tang
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomeren
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna	219882
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm	211750 3,0