

Garant

90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power Tang, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 125/15mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215122 125/15
GTIN	4045197861474
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Maksimalna trdnost zaradi tangencialno razporejenih obračalnih ploščic. Visoke vrednosti podajanja za maksimalni volumen odrezkov v časovni enoti zaradi optimalne trdnosti obračalnih rezalnih ploščic v smeri odrezovalne sile.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	12 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	63 mm
Ø vpenjalne izvrtine	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	LO.. 130708
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Ø rezila D_c	125 mm

Število rezil Z	15
Serijska	Power Tang
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil z notranjim hlajenjem	neenakomeren da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna	219882